

TECHNICAL SHEET
**ELECTRONIC EARMUFF WITH
FM RADIO-MP3-HI FI STEREO
Ref. 31820 MAX800FM**


Ref.	31820
Color	Grey/Black
Weight	343 g
Barcode N°	3435241318206

GENERAL DESCRIPTION AND MATERIALS

- ABS shells
- leather touch cushions
- Extent and foldable headband, pocket model
- 343 g without battery
- **LCD Screen**, Multiple functions (volume and tuning controls)
- 1,5 V x 2 AA batteries

SPECIFIC FEATURES

- **Radio FM** :Frequency range 87MHz-108MHz
- **SNR : 28 dB**
- Electronic, Lightweight, comfortable, user friendly
- H : 35 M : 24 L : 17

Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean attenuation (db)	16,6	17,5	26,6	38,7	37,5	43,4	40
Standard derivation (db)	3,3	4,2	5,4	4,6	2,5	3	4,5
Effective protection	13,3	13,2	21,2	34,1	35	40,4	35,6

MAIN APPLICATION FIELDS

- Construction
- Noisy industry
- outdoor works

PACKING METHOD

- Individual packing in an inner box
- Delivered without battery
- 30 earmuffs in a box

CE STANDARD

This earmuff is in conformity with the model of individual safety equipment which fit to

The CE Type-examination certificate CEC40066

Issued by **SAI GLOBAL (notified body n° 2056)**



EN 352-1:2002

EN 356-2:2002

EN 352-8:2008

SACLA INTERNATIONAL

Z.I. de Rosarge - 01700 LES ECHETS - MIRIBEL - France

Tél : (33) 04 72 26 59 60 - Fax : (33) 04 72 26 59 61 - Mail : export@sacla-international.com

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ



ЕЛЕКТРОНЕН ВЪНШЕН АНТИФОН
С FM РАДИО-MP3-HIFI СТЕРЕО
Реф. 31820 MAX800FM

Реф.	31820
Цвят	Сив/Черен
Тегло	343 g
Баркод N°	3435241318206



ОСНОВНО ОПИСАНИЕ И МАТЕРИАЛИ

- Чаши от ABS
- Възглавнички с подплата от кожа
- Удължаваща се и сгъваема околожка, джобен модел
- 343 g без батериите
- LCD екран, многофункционален (контрол на звука и тона)
- 1,5 V x 2 AA батерии

СПЕЦИФИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- FM – радио, обхват на честотите от 87 MHz– 108 MHz
- SNR : 28 dB
- Електронен, лек, комфортен, лесен за употреба
- Н : 35 М : 24 L : 17

Честота (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Основно затихване (db)	16,6	17,5	26,6	38,7	37,5	43,4	40
Стандартно отклонение	3,3	4,2	5,4	4,6	2,5	3	4,5
Ефективна защита	13,3	13,2	21,2	34,1	35	40,4	35,6

MAIN APPLICATION FIELDS

- Строителство
- Шумна индустрия
- Работа на открито

ОПАКОВКА

- Индивидуална опаковка
- Доставят се без батерии
- 30 антифона в кашон

CE STANDARD

Тези външни антифони са в съответствие с модела лично предпазно средство, който се идентифицира в ЕС сертификат за изследване на типа CEC40066

Издаден от SAI GLOBAL (нотифициран орган N° 2056)



EN 352-1:2002
EN 356-2:2002
EN 352-8:2008

SACLA INTERNATIONAL

Z.I. de Rosarge - 01700 LES ECHETS - MIRIBEL - France

Tél. : (33) 04 72 26 59 60 - Fax. : (33) 04 72 26 59 61 - Mail : export@sacla-international.com

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ, реф. 31820

Приложение: при правилна употреба и адекватни грижи, продуктът осигурява отлична защита, с намаляване на шума с висока честота, който е сред най-често срещаните проблеми при работа с динамични машини като цехово оборудване, моторни триони и др.

Изисквания: този антифон предоставя различно затихване при промяна на нивата на шума и е в съответствие с изискванията на Анекс II от европейската директива 89/686/ЕЕС чрез европейския стандарт EN 352-1:2002 „Антифони. Основни изисквания. Част 1: Антифони, покриващи ушите“ и EN352-6:2002 + EN352-8:2008. Маркировка, подходящата маркировка* може да бъде открита на корпуса на антифона. Маркировката CE е нанесена след оценка на съответствието от нотифициран орган : SAI GLOBAL, Partis Houe, Ground Floor, Davy Avenue, Knowlhill, Miltn Keynes, MK5 8HJ, UK. Notified Body : 2056

Употреба: 1. Разширете лентата за глава до максимално “отворено” положение и поставете чашките върху ушите като лентата минава над главата. 2. Наместете лентата на главата си, като коригирате височината на чашките, докато ги почувствате удобно и лентата остане върху главата, за да поддържа антифоните. 3. Възглавничките за уши трябва да са плътно прилепнали към ушите. 4. Коригирайте лентата за глава и чашките, за да осигурите ефективно изолитране на шума. 5. Поставете бутона за позиция ВКЛ. Червената светлина показва, че системата е под напрежение.

Предупреждение: 1. Тези антифони принадлежат към гамата “малък размер”. Тези лични предпазни средства (ЛПС), които отговарят на стандарт EN352-1 могат да са “среден размер”, “малък размер” или “голям размер”. Антифоните, които имат “среден размер” са подходящи за повечето хора. Продуктите, които имат “малък/голям размер” са предназначени за хора, за които слуховите протектори със “среден размер” не са подходящи. 2. Антифоните трябва редовно да се проверява за експлоатационна надеждност. Поставете ги, преди излагане на шум и ги носете по време на цялото излагане на шум. Трябва да знаете, че ако не се придържате към тези препоръки това ще доведе до нарушаване защитата, предоставена от антифоните. 3. Този продукт може да бъде неблагоприятно повлиян от определени химични вещества. За допълнителна информация се обърнете към производителя. 4. Антифоните и по специално възглавничките им може да се износят с времето и трябва да бъдат преглеждани периодично за напуквания и влошаване на вида им. Заменете антифоните след 2 или 3 години нормална употреба или по-рано, ако покажат някакъв знак на влошаване. 5. Монтирането на хигиенни калъфки към възглавничките може да окаже влияние върху акустичното представяне на антифоните.

Смяна на батериите: 1. Поставете бутона за звука на позиция ИЗКЛ. 2. Натиснете и отворете отделението за батерии, което е на левия слухов протектор. 3. Поставете две 1.5V, тип AA батерии на указаното място. 4. Затворете отделението за батериите и проверете за наличие на червена светлина, когато включите.

Стойности на затихване: СТОЙНОСТ SNR = 28 dB (в съответствие с EN ISO 47869–2 с параметър $\alpha = 1$; Честота (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000; Средно затихване (dB) 16.6 17.5 26.6 38.7 37.5 43.4 40.0; Стандартно отклонение (dB) 3.3 4.2 5.4 4.6 2.5 3.0 4.5; APV (dB) 13.2 13.2 21.2 34.1 35.0 40.4 35.6; N=35 dB M=24 dB L=17 dB SNR=28 dB NRR=24 dB; Тегло на слуховия протектор : 343.1g (без батерии).

Почистване: Тъй като този уред се състои от електронни компоненти, той не може да се почиства с вода или разтворители. Препоръчително е да отстраните праха от повърхността му с въздушен пистолет.

Дезинфекция: 1. Необходимо е да дезинфекцирате антифона на всеки 3 месеца, в зависимост от честотата на употреба. 2. Всяка част от антифона, която е в контакт с ползвателя трябва да бъде дезинфекцирана с продукт, който е подходящ за употреба върху пластмаса и не е известно да е вреден за ползвателя.

Предупреждение: - Този антифон предоставя различно затихване при смяна на нивото на звука. Потребителят трябва да провери уреда преди употреба. Ако забележите някаква повреда, потребителят трябва да провери инструкциите на производителя, които се отнасят до почистване и смяна на батерии. - Износването на батериите може да повлияе отрицателно на работата на уреда. Батериите могат да издържат до 4 часа. - Нивото на звука след работа с уреда може да надвиши нивото на външния звук.

Материал: лента за глава: PC; корпус на антифона : HIPS и възглавнички: кожа

Съхранение: когато не се използва, препоръчително е слуховият протектор да се съхранява в чист и сух полиетиленов плик.

Упълномощен представител : Worldwide Euro Protection - 44 J. F. Kennedy - L-1855 Luxembourg

Тествано от : SAI GLOBAL, Partis Houe, Ground Floor, Davy Avenue, Knowlhill, Miltn Keynes, MK5 8HJ, UK. Notified Body : 2056

Декларация за съответствие може да намерите на следния линк: <https://preventa-bg.com/zasshita-na-glavata/11266-antifoni-s-fm-radio-max-800-fm.html>